

ISTEC® TİP EW

GÖZ/YÜZ YIKAMA ÇEŞMESİ (LABORATUVAR TİPİ, EL KUMANDALI)

P\N : 15012020 (Paslanmaz Çelik)

P\N : 15012525 (Galvaniz Boyalı)

(EXPROOF)

İş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek için ANSI Z358.1 ve EN 15154 standartlarının şart koştuğu gereksinimler çerçevesinde üretilmiş olup sertifikaları mevcuttur.

Standartlara göre 15 dakika boyunca göz/yüz yıkama çeşmesi için dakikada 11,4 l kesintisiz su akışını sağlamak zorundadır ve bunu da bir su şebekesine bağlanarak karşılar.



Su sıcaklığının, standardın gerekliliklerine göre 16-38 °C arasında sabit tutulması gerekmektedir. Bu amaçla su şebekesini besleyen sıcak ve soğuk su kaynaklarından gelen suların karıştırılarak ideal sıcaklığın elde edilmesini sağlayan Termomixer de sisteme dahil edilebilmektedir.

GENEL ÖZELLİKLER

- El kumandalıdır. Masa veya Tezgah üzerine bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir.

STANDART ÖZELLİKLER

- Su Girişi Borusu : 1\2"
- Gövde Borusu: 1"
- Aktivasyon: El Kumandası
- Ağırlık (15012020): 2,5 kg
- Ağırlık (15012525): 2,5 kg

OPSİYONEL AKSESUARLAR

1)Görsel Alarm:

Sınıflandırma: Ex d IIB T6 IP 65
Standartlar: EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31
Flaşör



2) Elektronik Siren:

Standartlar : EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-31

Sınıflandırma: Ex d IIB T6 IP 65

Malzeme Material: Alüminyum Etial 140

Ağırlık: 3.14 kg

220Vac

12V AC-DC

24V AC-DC



3) Elektrik Bağlantı Kutusu:

Sınıflandırma: II 2 G D

Ex eb IIC Gb


Ex tb IIIC Db

Standartlar: EN 60079-0:2012

IEC 60079-7:2015

EN 60079-31:2014


Malzeme: Paslanmaz Çelik



4) Donma Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.


Borular içindeki suyun donup kalmasını engellemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 3,9 °C de açılmaya başlar ve 1,7 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



5) Kaynar Su Önleyici Vana:

Materyali pirinçtir.

Borular içindeki sıcak suyun sistemi kullanan kişiye zarar vermesini önlemek için kullanılır. Vana otomatik olarak 29,4 °C de açılmaya başlar ve 38 °C de tamamen açılıp suyun tamamı tahliye edilir.



Diğer Opsiyonel Aksesuarlar;

- 6) Basınç Regülatörü
- 7) Kimyasal Korumalı Kaplama
- 8) Flanşlı Su Girişi
- 9) GSM Uyarı Sistemi
- 10) Göz/Yüz Çesmesi İçin Termo Kauçuk Toz Kapağı